


Garant UNILINE

UNI Tower åkbar U-form, Typ: L**Beställningsdata**

Ordernummer	955462 L
GTIN	4062406584733
Artikelklass	9GC

Beskrivning**Utförande:**

Representativt modulärt utlämningssystem för direkt åtkomst till arbetsmaterial och snabb visualisering av information. Fritt konfigurerbart genom mångsidiga tillbehör och perfekt kompatibilitet med Easyfix-system. Kan användas omväxlande och universellt för olika tillämpningar och konfigurationer, t.ex. för 5S-implementering, tillhandahållande av första hjälpen-material, rengöringsmaterial, verktyg, information osv.

På alla in- och utsidor försett med perforerade paneler \square 9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. Med tillval i form av signaltillsatser i olika färger blir det snabbt synligt i produktionsområdet. Som tillval möjliggör låsbara dörrar säker förvaring. Med 4 svängbara hjul \varnothing 125 mm, 2 med parkeringsbroms. U-form: 2 sidväggar med bakvägg. Montering av utdragslådor möjlig bara för storlek M. Högst 1 utdragslådblock får monteras per Tower.

Lackering:

Tvåfärgat **pulverbelagd**, silver kombinerad med antracit RAL 7016. **Kan inte konfigureras.**

OBS!:

Tillbehör som tillsatser, bildsymboler, hyllplan, utdragslådor, dörrar och skjuthandtag finns under nr 955474 – 955499.

Teknisk beskrivning

höjd	2070 mm
vikt	96 kg
lyftförmåga	150 kg
effektivt djup	510 mm
invändig bredd	690 mm
Bredd	750 mm
Ø hjul	125 mm
Djup	750 mm
Serie	Tower
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Höjdinställning i raster	37
Produktslag	Torn av perforerad plåt

Tillbehör

Hjulsats till UNI Line 4 delar Typ 1	955459 1
UNI Towerstationär U-form Typ L	955460 L