


Garant UNILINE

## UNI Tower åkbar H-form, Typ: L



### Beställningsdata

Ordernummer	955463 L
GTIN	4062406584757
Artikelklass	9GC

### Beskrivning

#### Utförande:

Representativt modulärt utlämningssystem för direkt åtkomst till arbetsmaterial och snabb visualisering av information. Fritt konfigurerbart genom mångsidiga tillbehör och perfekt kompatibilitet med Easyfix-system. Kan användas omväxlande och universellt för olika tillämpningar och konfigurationer, t.ex. för 5S-implementering, tillhandahållande av första hjälpen-material, rengöringsmaterial, verktyg, information osv.

På alla in- och utsidor försett med perforerade paneler  $9 \times 9$  mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. Med tillval i form av signaltillsatser i olika färger blir det snabbt synligt i produktionsområdet. Som tillval möjliggör låsbara dörrar säker förvaring. Med 4 svängbara hjul  $\varnothing 125$  mm, 2 med parkeringsbroms. H-form: 2 sidväggar med tvärpanel i mitten. Hyllplan och dörrar kan monteras på fram- och baksidan. Ingen montering av utdragslådor möjlig.

#### Lackering:

Tvåfärgat **pulverbelagd**, silver kombinerad med antracit RAL 7016. **Kan inte konfigureras.**

#### OBS!:

Tillbehör som tillsatser, bildsymboler, hyllplan, utdragslådor, dörrar och skjuthandtag finns under nr 955474 – 955499.

### Teknisk beskrivning

invändig bredd	690 mm
effektivt djup	2 × 255 mm
Djup	750 mm
Serie	Tower
Ø hjul	125 mm
lyftförmåga	150 kg
vikt	96 kg
Bredd	750 mm
höjd	2070 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Höjdinställning i raster	37
Produktslag	Torn av perforerad plåt

## Tillbehör

Hjulsats till UNI Line 4 delar Typ 1	955459 1
UNI Towerstationär H-form Typ L	955461 L