

Garant GRIDLINE

**Vertikalskåp, bredd 20G, 1 fribärande utdrag 12G, höjd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	943102 1000
GTIN	4062406585860
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Vertikalskåpen i 20x28G är utrustade **med fribärande utdrag**, som är försedda med en **enkelutdragssäkring** för att bara ett utdrag i sänder ska kunna öppnas. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremor.

Utdragsramarna har ett perforeringsraster med  $\square$  9x9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av verktygshållare, hyllplanstråg och perforerade paneler. Vertikalskåpen är förberedda för golv- och väggmontering och **måste ovillkorligen säkras mot vältning**.

Låsbara med stiftcylinderlås. Alla utdrag har gemensam låsning.

**Specialtillbehör:**

Vertikalutdragen kan utrustas med:

Hyllplan nr 943160, perforerad panel nr 943166, lutande hyllplan nr 943162 och nr 943163, Multifix-skena nr 943170.

**Lackering:**

Stomme och utdragsstomme ljusgrå RAL 7035, front vertikalutdrag antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Utdragsstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

vikt	70 kg
------	-------

vertikalutdragets effektiva djup	600 mm
Djup	700 mm
Bredd	500 mm
ComfortClose	nej
djup i G	28
bredd i G	20
Bärförmåga vertikalutdrag	350 kg
höjd	1000 mm
Vertikalutdrag utförande	fribärande
vertikalutdragets effektiva höjd	691 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vertikalutdragets effektiva bredd	300 mm
antal utdrag	1
Skåptyp	Basskåp
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Höjdställning i raster	37 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Vertikalskåp