

Garant GRIDLINE

Vertikalskåp, bredd 30G, 2 fribärande utdrag 12G, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 943112 2000 |
| GTIN | 4062406586133 |
| Artikelklass | 9GI |

Beskrivning**Utförande:**

Vertikalskåpen i 30×28G är utrustade **med fribärande utdrag**, som är försedda med en **enkelutdragssäkring** för att bara ett utdrag i sänder ska kunna öppnas. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremor.

Utdragsramarna har ett perforeringsraster med □ 9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av verktygshållare, hyllplanstråg och perforerade paneler. Vertikalskåpen är förberedda för golv- och väggmontering och **måste ovillkorligen säkras mot vältning**.

Låsbara med stiftcylinderlås. Alla utdrag har gemensam låsning.

Specialtillbehör:

Vertikalutdragen kan utrustas med:

Hyllplan nr 943160, perforerad panel nr 943166, lutande hyllplan nr 943162 och nr 943163, Multifix-skena nr 943170.

Lackering:

Stomme och utdragsstomme ljusgrå RAL 7035, front vertikalutdrag antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Utdragsstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|---|
| antal utdrag | 2 |
|--------------|---|

| | |
|--|---|
| Bredd | 750 mm |
| vertikalutdragets effektiva höjd | 1691 mm |
| Bärförmåga vertikalutdrag | 350 kg |
| ComfortClose | nej |
| Djup | 700 mm |
| vikt | 163 kg |
| Vertikalutdrag utförande | fribärande |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| vertikalutdragets effektiva bredd | 300 mm |
| bredd i G | 30 |
| djup i G | 28 |
| vertikalutdragets effektiva djup | 600 mm |
| höjd | 2000 mm |
| Skåptyp | Basskåp |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1000 kg |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| Lådutdrag | Utdragsspärr |
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm |
| Höjdställning i raster | 37 mm |
| Cylinderlås | modulär låscylinde |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag | Vertikalskåp |