

Garant GRIDLINE

Vertikalskåp, bredd 30G, 2 fribärande utdrag 6G, 1 fribärande utdrag 12G, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	943115 1000
GTIN	4062406586195
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Vertikalskåpen i 30×28G är utrustade **med fribärande utdrag**, som är försedda med en **enkelutdragssäkring** för att bara ett utdrag i sänder ska kunna öppnas. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremor.

Utdragsramarna har ett perforeringsraster med □ 9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av verktygshållare, hyllplanstråg och perforerade paneler. Vertikalskåpen är förberedda för golv- och väggmontering och **måste ovillkorligen säkras mot vältning**.

Låsbara med stiftcylinderlås. Alla utdrag har gemensam låsning.

Vertikalutdrag effektiv bredd 6G utdrag 150 mm; Vertikalutdrag effektiv bredd 12G utdrag 300 mm.

Bärförmåga 6G utdrag 175 kg; Bärförmåga 12G utdrag 350 kg.

Specialtillbehör:

Vertikalutdragen kan utrustas med:

Hyllplan nr 943160, perforerad panel nr 943166, lutande hyllplan nr 943162 och nr 943163, Multifix-skena nr 943170.

Lackering:

Stomme och utdragsstomme ljusgrå RAL 7035, front vertikalutdrag antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Utdragsstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

bredd i G	30
Bredd	750 mm
höjd	1000 mm
Djup	700 mm
djup i G	28
vertikalutdragets effektiva höjd	691 mm
Vertikalutdrag utförande	fribärande
vikt	107 kg
ComfortClose	nej
vertikalutdragets effektiva djup	600 mm
antal utdrag	3
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Skåptyp	Basskåp
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Höjdinställning i raster	37 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Vertikalskåp