

Garant UNI LINE

UNI Tower åkbar U-form, Typ: M



Beställningsdata

Ordernummer	955465 M
GTIN	4062406586218
Artikelklass	9GC

Beskrivning

Utförande:

Modulärt utlämningsystem för direkt åtkomst till arbetsmaterial och snabb visualisering av information. Fritt konfigurerbart genom mångsidiga tillbehör och perfekt kompatibilitet med Easyfix-system.

På alla in- och utsidor försett med perforerade paneler \square 9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokarna och hållare. U-form: 2 sidväggar med bakvägg. Utdragslådor och dörr kan monteras.

leveransinnehåll:

UNI Tower nr 955462 storlek M; 2 hyllplan nr 955481 storlek M; tillsats nr 955475 storlek GREY; skjuthandtag nr 955496 storlek 1.

Med 4 svängbara hjul \varnothing 125 mm, 2 med parkeringsbroms.

Lackering:

Tvåfärgat **pulverbelagd**, silver kombinerad med antracit RAL 7016. **Kan inte konfigureras.**

OBS!:

Fler tillbehör, t.ex. bildsymboler, hyllplan, utdragslådor och dörrar finns under nr 955474 – 955499.

Teknisk beskrivning

lyftförmåga	150 kg
höjd	2290 mm
invändig bredd	540 mm
vikt	105 kg
Ø hjul	125 mm
Bredd	720 mm
Djup	750 mm
effektivt djup	510 mm
Serie	Tower
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Höjdinställning i raster	37
Produktslag	Torn av perforerad plåt

Tillbehör

UNI Line skjuthandtag Typ 1	955496 1
UNI Toweråkbar U-form Typ M	955462 M
Tillsats förUNI Tower M Typ GREY	955475 GREY
Hjulsats till UNI Line 4 delar Typ 1	955459 1
UNI Towerstationär U-form Typ M	955460 M