

Garant GRIDLINE

Lutande hyllplan för utdrag 12G, passande skumplastinlägg i G: 20**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 943163 20 |
| GTIN | 4062406586270 |
| Artikelklass | 9GI |

Beskrivning**Utförande:**

Av förzinkad stålplåt, uppåtfalsad på båda sidor.
Inklusive 4 Easyfix plastpluggar för inskruvning i vertikalutdrag. Lämplig för fastsättning av eForm cellplastinlägg.

Passar till:

För vertikalskåp nr 943102, 943112, 943115.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|------------|
| Djup | 600 mm |
| effektiv höjd | 26 mm |
| Effektivt djup i G | 24 |
| invändig bredd | 500 mm |
| bredd i G | 20 |
| Lådornas effektiva yta i G | 24×20 |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg |
| Material | förzinkade |
| Produktslag | Hylla |

