

Kalibrering Gångtolk med djupmätare, Maximal Ø: 60mm



Beställningsdata

Ordernummer	028650 60
GTIN	2050002084681
Artikelklass	49X

Beskrivning

Utförande:

Allmän information:

Kalibrering är en väsentlig beståndsdel i kvalitetssäkringen. Som din partner för kalibrering av din mät- och testutrustning tar vi hand om hela processen, inklusive en säker transport. På så sätt garanterar vi en kalibrering som uppfyller alla standarder och följer alla relevanta föreskrifter och standarder för ditt företag.

Fabrikskalibrering (ISO):

Fabrikskalibrering erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ till ackrediterad kalibrering (t.ex. DAkkS). Den överensstämmer med alla fabriksstandarder (inte med den nationella standarden som hos en ackrediterad certifiering) och uppfyller de krav som ställs på många områden. Vår kalibreringsspartners laboratorier arbetar alltid i enlighet med DIN EN ISO/IEC 17025, vilket garanterar att kalibreringen och testningen sker på högsta nivå.

Rekommendation:

Genom sakkunnig hantering och regelbunden omkalibrering kan du förlänga din kontrollutrustnings användningstider och skydda dem mot skador och starkt slitage. Viktigt i detta sammanhang: Omfattande utbildning av medarbetarna i hantering av mät- och kontrollinstrument.

OBS!:

Kalibreringstjänsten kan bara beställas tillsammans med en tillhörande artikel. Vilken kalibreringsservice som är möjlig för vilken artikel framgår av respektive kalibrerbar mätutrustning.

Teknisk beskrivning

Datablad

maximal diameter	60 mm
ackrediterad	nej
lämplig för	Gängtolk
Produktslag	Kalibrering