

HOLEX**Pinn-fräsar HSS-Co8, TiAlN, Ø k10 DC: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	191590 15
GTIN	4045197103703
Artikelklass	12W

Beskrivning**Utförande:**

Flerskäriga fräsar. **Excentrisk avbackning.**
Prisförmånligt alternativ.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	15 mm
Tandantal Z	4
Matning f _z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,028 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
totallängd L	83 mm
Skärlängd L _c	26 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	k10
Spiralvinkel	30-40 grad
Hörnfavinkel	90 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B

Typ	N
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	78 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	55 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	14 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	46 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	92 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		