

Garant

Sats med roterande filar 5 delar, GARANT Master Uni- medel, VHM, Antal frässtift: 5

**Beställningsdata**

Ordernummer	541405 5
GTIN	4062406587062
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

HM-frässtiftsordiment Multi Cut med förekommande formvarianter.

Den nytvecklade innovativa tandgeometrin möjliggör **hög spånavskiljningskapacitet** och samtidigt **extremt lugn gång och mycket god styrbarhet**. Genom den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) uppnås hög ytkvalitet vid grov- och färdigbearbetning.

- **Hög materialavverkning.**
- **Lugn gång.**
- **Låg värmebelastning, lång användningstid, förbättrad spån borttransport.**
- **Universellt användbar till stål, rostfritt stål och aluminium.**

Skaftdiameter 6 mm.

GARANT-frässtift framställs av hårdmetallkvaliteter med hög kapacitet och seghet och med högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC-maskinerna. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall.

Användningsdata:

Lämplig för både manuell användning och i industrirobotar för så gott som alla material. För avgradning, kantbrytning, putsning, bearbetning av svetsfogar och ytor.

leveransinnehåll:

Vardera 1 st nr 540220 storlek A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

OBS!:

Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av frässtiftet och smörjningen.

Teknisk beskrivning

Serie	GARANT Master Uni
Skärmaterial	VHM
Skaft-Ø	6 mm
Antal frässtift	5
Produktslag	Roterande fil

Tillbehör

Roterande filGARANT Master Uni – medel Typ D0807	540220 D0807
Roterande filGARANT Master Uni – medel Typ C0616	540220 C0616
Roterande filGARANT Master Uni – medel Typ M1020	540220 M1020
Roterande filGARANT Master Uni – medel Typ G0618	540220 G0618
Roterande filGARANT Master Uni – medel Typ A0616	540220 A0616