



Digital basapparat gänggränstolk WMCD MultiCheck Digital, för gänga M: 2-10



Beställningsdata

Ordernummer	486511 2-10
GTIN	4046122634446
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Basapparat MultiCheck Digital med utbytestolkinsatser, mätihylsa och skyddshylsa för kontroll av tolkens riktighet och mätning av gängdjupen. Mät djup upp till $4 \times D$, högt 80 mm.

Fördel:

Kontroll av olika gängdimensioner med samma basapparat. Kontroll av gängtolkens riktighet och av gängdjupet i samma arbetsmoment. Tidsbesparing för en kontrollcykel upp till 50 %. Enkelt byte av nöta tolkar.

Passar till:

Gänga storlek: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10

leveransinnehåll:

Basapparat WMCD MultiCheck Digital inkl. batteri CR2032.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	Pris på förfrågan
Serie	Multi-Check-gängtolk
återuppladdningsbar	nej
Energiförsörjning	Batteridriven
avläsning	0,01 mm
Batterityp	Knappcell

Internationellt utförande	CR2032
märkspänning	3 V
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Antal ingående batterier	1
vikt	250 g
Längd (sammanbyggd)	233 mm
Längd	181 mm
diameter	28 mm
Produktslag	Håltolk

Tillbehör

Montagenyckel för MultiCheck Digital För gängor 2-20	486513 2-20
--	-------------