



## Utbytesgängtolk för MultiCheck Digital, Gänga: M5



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 486514 M5     |
| GTIN         | 4046122634309 |
| Artikelklass | 48B           |

### Beskrivning

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Passar till:**

Basapparat 486511 storlek 2-10, mäthylsa nr 486512 storlek 2-10 och skyddshylsa nr 486515 storlek M2 - M10.

### Teknisk beskrivning

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Gänga              | M5                                   |
| Norm               | DIN 13                               |
| Gängtyp            | M                                    |
| Tolktyp            | Gåtolk                               |
| Gängstigning       | 0,8 mm                               |
| Kalibrering        | Pris på förfrågan                    |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren |
| Produktslag        | Gängtolk                             |

