



Digital basapparat gänggränstolk WMCD MultiCheck Digital, för gänga M: 12-20



Beställningsdata

Ordernummer	486511 12-20
GTIN	4046122634453
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Basapparat MultiCheck Digital med utbytestolkinsatser, mätihylsa och skyddshylsa för kontroll av tolkens riktighet och mätning av gängdjupet. Mät djup upp till $4 \times D$, högt 80 mm.

Fördel:

Kontroll av olika gängdimensioner med samma basapparat. Kontroll av gängtolkens riktighet och av gängdjupet i samma arbetsmoment. Tidsbesparing för en kontrollcykel upp till 50 %. Enkelt byte av nöta tolkar.

Passar till:

Gänga storlek: M12; M14; M16; M18; M20

leveransinnehåll:

Basapparat WMCD MultiCheck Digital inkl. batteri CR2032.

Teknisk beskrivning

återuppladdningsbar	nej
Energiförsörjning	Batteridriven
Serie	Multi-Check-gängtolk
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	Pris på förfrågan
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren

Batterityp	Knappcell
märkspänning	3 V
Internationellt utförande	CR2032
Antal ingående batterier	1
vikt	530 g
Längd	247 mm
diameter	35 mm
Längd (sammanbyggd)	329 mm
Produktslag	Håltolk

Tillbehör

Montagenyckel för MultiCheck Digital För gängor 2-20	486513 2-20
--	-------------