



Utbytesgängtolk för MultiCheck Digital, Gänga: M18



Beställningsdata

Ordernummer	486514 M18
GTIN	4046122634248
Artikelklass	48B

Beskrivning

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Passar till:

Basapparat 486511 storlek 12-20, mäthylsa nr 486512 storlek 12-20 och skyddshylsa nr 486515 storlek M12 - M20.

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 13
Gängstigning	2,5 mm
Gängtyp	M
Tolktyp	Gåtolk
Gänga	M18
Kalibrering	Pris på förfrågan
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Gängtolk

