



Utbytesgängtolk för MultiCheck Digital, Gänga: M2



Beställningsdata

Ordernummer	486514 M2
GTIN	4046122634255
Artikelklass	48B

Beskrivning

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Passar till:

Basapparat 486511 storlek 2-10, mäthylsa nr 486512 storlek 2-10 och skyddshylsa nr 486515 storlek M2 - M10.

Teknisk beskrivning

Gänga	M2
Gängtyp	M
Gängstigning	0,45 mm
Tolktyp	Gåtolk
Norm	DIN 13
Kalibrering	Pris på förfrågan
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Gängtolk

