



## Utbytesgängtolk för MultiCheck Digital, Gänga: M8



### Beställningsdata

Ordernummer	486514 M8
GTIN	4046122634330
Artikelklass	48B

### Beskrivning

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Passar till:**

Basapparat 486511 storlek 2-10, mäthylsa nr 486512 storlek 2-10 och skyddshylsa nr 486515 storlek M2 - M10.

### Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,25 mm
Norm	DIN 13
Gänga	M8
Tolktyp	Gåtolk
Gängtyp	M
Kalibrering	Pris på förfrågan
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Gängtolk

