



Utbytesgängtolk för MultiCheck Digital, Gänga: M10



Beställningsdata

Ordernummer	486514 M10
GTIN	4046122634194
Artikelklass	48B

Beskrivning

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Passar till:

Basapparat 486511 storlek 2-10, mäthylsa nr 486512 storlek 2-10 och skyddshylsa nr 486515 storlek M2 - M10.

Teknisk beskrivning

Gängtyp	M
Norm	DIN 13
Gängstigning	1,5 mm
Gänga	M10
Tolktyp	Gåtolk
Kalibrering	Pris på förfrågan
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Gängtolk

