



## Utbytesgängtolk för MultiCheck Digital, Gänga: M12



### Beställningsdata

Ordernummer	486514 M12
GTIN	4046122634217
Artikelklass	48B

### Beskrivning

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Passar till:**

Basapparat 486511 storlek 12-20, mäthylsa nr 486512 storlek 12-20 och skyddshylsa nr 486515 storlek M12 - M20.

### Teknisk beskrivning

Gängtyp	M
Norm	DIN 13
Gängstigning	1,75 mm
Gänga	M12
Tolktyp	Gåtolk
Kalibrering	Pris på förfrågan
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Gängtolk

