



Gängkassationstolk för MultiCheck Digital, Gänga: M18



Beställningsdata

Ordernummer	486516 M18
GTIN	4046122621163
Artikelklass	48B

Beskrivning

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Passar till:

Basapparat 486511 storlek 12-20, mäthylsa nr 486512 storlek 12-20 och skyddshylsa nr 486515 storlek M12 - M20.

Teknisk beskrivning

Gängstigning	2,5 mm
Norm	DIN 13
Gänga	M18
Tolktyp	Kassationstolk
Gängtyp	M
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Gängstopptolk

Tjänster

KalibreringGängtolk gå eller stopp Maximal Ø 60 mm	028500 60
	028540 90

DAkS-kalibrering Gängtolk gå eller stopp Maximal \varnothing 90
mm
