



## Gängkassationstolk för MultiCheck Digital, Gänga: M2



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 486516 M2     |
| GTIN         | 4046122621170 |
| Artikelklass | 48B           |

### Beskrivning

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Passar till:**

Basapparat 486511 storlek 2-10, mäthylsa nr 486512 storlek 2-10 och skyddshylsa nr 486515 storlek M2 - M10.

### Teknisk beskrivning

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Norm               | DIN 13                               |
| Gängstigning       | 0,45 mm                              |
| Gänga              | M2                                   |
| Gängtyp            | M                                    |
| Tolktyp            | Kassationstolk                       |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren |
| Kalibrering        | Pris på förfrågan                    |
| Produktslag        | Gängstopptolk                        |

### Tjänster

|  |           |
|--|-----------|
| KalibreringGängtolk gå eller stopp Maximal Ø 60 mm | 028500 60 |
|  | 028540 90 |

DAkS-kalibrering Gängtolk gå eller stopp Maximal  $\varnothing$  90  
mm

---