



Gängkassationstolk för MultiCheck Digital, Gänga: M10



Beställningsdata

Ordernummer	486516 M10
GTIN	4046122621101
Artikelklass	48B

Beskrivning

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Passar till:

Basapparat 486511 storlek 2-10, mäthylsa nr 486512 storlek 2-10 och skyddshylsa nr 486515 storlek M2 - M10.

Teknisk beskrivning

Tolktyp	Kassationstolk
Norm	DIN 13
Gängstigning	1,5 mm
Gängtyp	M
Gänga	M10
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Gängstopptolk

Tjänster

KalibreringGängtolk gå eller stopp Maximal Ø 60 mm	028500 60
	028540 90

DAkS-kalibrering Gängtolk gå eller stopp Maximal \varnothing 90
mm
