



Gängkassationstolk för MultiCheck Digital, Gänga: M20



Beställningsdata

Ordernummer	486516 M20
GTIN	4046122621187
Artikelklass	48B

Beskrivning

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Passar till:

Basapparat 486511 storlek 12-20, mäthylsa nr 486512 storlek 12-20 och skyddshylsa nr 486515 storlek M12 - M20.

Teknisk beskrivning

Gängtyp	M
Norm	DIN 13
Gänga	M20
Tolktyp	Kassationstolk
Gängstigning	2,5 mm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Gängstopptolk

Tjänster

KalibreringGängtolk gå eller stopp Maximal Ø 60 mm	028500 60
	028540 90

DAkS-kalibrering Gängtolk gå eller stopp Maximal Ø 90
mm
