



## Gängkassationstolk för MultiCheck Digital, Gänga: M3



### Beställningsdata

Ordernummer	486516 M3
GTIN	4046122621194
Artikelklass	48B

### Beskrivning

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Passar till:**

Basapparat 486511 storlek 2-10, mäthylsa nr 486512 storlek 2-10 och skyddshylsa nr 486515 storlek M2 - M10.

### Teknisk beskrivning

Gänga	M3
Gängstigning	0,5 mm
Norm	DIN 13
Tolktyp	Kassationstolk
Gängtyp	M
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Gängstopptolk

### Tjänster

KalibreringGängtolk gå eller stopp Maximal Ø 60 mm	028500 60
	028540 90

DAkS-kalibrering Gängtolk gå eller stopp Maximal  $\varnothing$  90  
mm

---