



## Gängkassationstolk för MultiCheck Digital, Gänga: M16



### Beställningsdata

Ordernummer	486516 M16
GTIN	4046122621156
Artikelklass	48B

### Beskrivning

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Passar till:**

Basapparat 486511 storlek 12-20, mäthylsa nr 486512 storlek 12-20 och skyddshylsa nr 486515 storlek M12 - M20.

### Teknisk beskrivning

Norm	DIN 13
Tolktyp	Kassationstolk
Gängtyp	M
Gänga	M16
Gängstigning	2 mm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Gängstopptolk

### Tjänster

KalibreringGängtolk gå eller stopp Maximal Ø 60 mm	028500 60
	028540 90

DAkS-kalibrering Gängtolk gå eller stopp Maximal  $\varnothing$  90  
mm

---