

Garant**Mätspets konisk Ø 1,0 mm, Typ: 2/60****Beställningsdata**

Ordernummer	499275 2/60
GTIN	4062406587130
Artikelklass	41M

Beskrivning**Utförande:**

Mätspetsarna är tillverkade av hårdmetall med diamantinsats (standard: storlek 2/60)
Sondspets för ytjämnhetsmätning för konturmätare CM1.

Passar till :

Mätspets hållare nr 499260 storlek 1.

Specialtillbehör:

Fickvåg nr 479446 storlek 150 för inmätning av sondspetsarna.

spetsradie: 2 µm

Vinkel mätspets: 60 grad

Längd: 3 mm

Teknisk beskrivning

spetsradie	2 µm
Längd	3 mm
Vinkel mätspets	60 grad
Produktslag	Pickup

