



Sats med roterande filar 5 felar, Z4 – fin, dubbeltandning X-cut, HM TiAlN, Antal frässtift: 5



Beställningsdata

Ordernummer	541470 5
GTIN	4027497473762
Artikelklass	56L

Beskrivning

Utförande:

Sortiment med utvalda roterande filar i de vanligaste formerna och måtten.

Skaft-Ø 6 mm.

LUKAS roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

leveransinnehåll:

vardera 1 st nr 540560 strl. A1020; C1020; D1009; F1020; M1020.

Teknisk beskrivning

Serie	Filtandning Z4
Skärmaterial	HM TiAlN

Beläggning	TiAlN
Skaft-Ø	6 mm
Antal frässtift	5
Produktslag	Roterande fil

Tillbehör

Roterande filZ4 – fin, dubbeltandning X-cut Typ C1020	540560 C1020
Roterande filZ4 – fin, dubbeltandning X-cut Typ M1020	540560 M1020
Roterande filZ4 – fin, dubbeltandning X-cut Typ A1020	540560 A1020
Roterande filZ4 – fin, dubbeltandning X-cut Typ F1020	540560 F1020
Roterande filZ4 – fin, dubbeltandning X-cut Typ D1009	540560 D1009