

HOLEX**Sats med roterande filar 10 delar, Z7 – medel, dubbeltandning X-cut, VHM,
Antal frässtift: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	541510 10
GTIN	4062406659714
Artikelklass	52D

Beskrivning**Utförande:**

Sortiment med utvalda roterande filar i de vanligaste formerna och måtten.

Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

leveransinnehåll:

vardera 1 st 540750 strl. AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; D1009; G0618; G1630; F1225; M1020.

Teknisk beskrivning

Serie	Filtandning Z7
Skärmaterial	VHM
Skaft-Ø	6 mm
Antal frässtift	10

Produktslag

Roterande fil

Tillbehör

Roterande filZ7 – medel, dubbeltandning X-cut Typ C1225	540750 C1225
---	--------------

Roterande filZ7 – medel, dubbeltandning X-cut Typ AS1225	540750 AS1225
--	---------------

Roterande filZ7 – medel, dubbeltandning X-cut Typ M1020	540750 M1020
---	--------------

Roterande filZ7 – medel, dubbeltandning X-cut Typ G1630	540750 G1630
---	--------------

Roterande filZ7 – medel, dubbeltandning X-cut Typ C0616	540750 C0616
---	--------------

Roterande filZ7 – medel, dubbeltandning X-cut Typ D1009	540750 D1009
---	--------------

Roterande filZ7 – medel, dubbeltandning X-cut Typ AS1020	540750 AS1020
--	---------------

Roterande filZ7 – medel, dubbeltandning X-cut Typ F1225	540750 F1225
---	--------------

Roterande filZ7 – medel, dubbeltandning X-cut Typ AS0616	540750 AS0616
--	---------------

Roterande filZ7 – medel, dubbeltandning X-cut Typ G0618	540750 G0618
---	--------------

Plastkassett, tomröd	541565
----------------------	--------