

HOLEX**Sats med roterande filar 10 delar, Z3 - medel, med spånbrytare, HSS, Antal frässtift: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	541550 10
GTIN	4062406659721
Artikelklass	52D

Beskrivning**Utförande:**

Sortiment med utvalda roterande filar i de vanligaste formerna och måtten.

Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

leveransinnehåll:

vardera 1 st nr 540800 strl. AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; M1225; D1210; G0618; G1225; G1630.

Teknisk beskrivning

Serie	Filtandning Z3
Skärmaterial	HSS
Skaft-Ø	6 mm
Antal frässtift	10

Produktslag

Roterande fil

Tillbehör

Roterande filZ 3 - medel, med spånbrytare Typ M1225	540800 M1225
Roterande filZ 3 - medel, med spånbrytare Typ C1225	540800 C1225
Roterande filZ 3 - medel, med spånbrytare Typ C0616	540800 C0616
Roterande filZ 3 - medel, med spånbrytare Typ G1225	540800 G1225
Roterande filZ 3 - medel, med spånbrytare Typ G0618	540800 G0618
Roterande filZ 3 - medel, med spånbrytare Typ AS1225	540800 AS1225
Roterande filZ 3 - medel, med spånbrytare Typ AS0616	540800 AS0616
Roterande filZ 3 - medel, med spånbrytare Typ G1630	540800 G1630
Roterande filZ 3 - medel, med spånbrytare Typ D1210	540800 D1210
Roterande filZ 3 - medel, med spånbrytare Typ AS1020	540800 AS1020
Plastkassett, tomröd	541565