

Garant**Kopier- och planfräsar, indexerade, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 35/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212009 35/4
GTIN	4062406587529
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processäkerhet.

OBS!:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 9IP.**

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	25 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	68 mm
Rampningslängd L för α _{max}	22,45 mm
FästhålsØ	16 mm
Antal skär Z	4
total längd L _{tot}	40 mm

Passande vändskär	RPK.10T3M0T
spiralfräsning a_p	2,5 mm
Inställningsvinkel κ	15 - 30 grad
Invändig	ja
Skruvsats för vändskär	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Rampningsvinkel α_{max}	1,79 grad
Skär- $\varnothing D_c$	35 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	60 mm
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skruvsats för vändskär 10 delar Typ 2	219878 2
---------------------------------------	----------