



Verktøysryggsäck av textil med rullar, åkbar, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	692270 1
GTIN	4062406595753
Artikelklass	62G

Beskrivning

Utförande:

Högklassiga verktygstextilväskor som följer dig i ditt dagliga arbete. Med reflextejper som ger god synlighet.

Ryggsäcksvagnen kan dels dras bekvämt med teleskophandtaget och de inbyggda hjulen och dels bäras på ryggen. Hjulen kan då täckas med ett skyddslock så att ingen smuts lossnar när väskan bärs. De justerbara, halksäkra och undanläggningsbara axelremmarna med stoppning ger då en behaglig bärkomfort. Med bärhandtag, blixtlås och ställfötter.

Invändigt: Ryggsäcksvagnen har invändigt 2 dubbelsidigt utrustningsbara och uttagbara verktygstavlor med 16 insticksfack, 16 resårflikar och ett stoppat fack för en bärbar dator upp till 15 tum, låsbart med kardborrband. Dessutom finns invändigt ett stort blixtlåsfack som ger ytterligare förvaringsutrymme.

Utvändigt: 2 framfickor med blixtlås. Dessutom 2 insticksfack på sidorna.

Material:

Av robust polyesterväv.

Typ av verktygsförvaring: Skaftållare

ytermått längd: 360

ytermått djup: 215

ytermått höjd: 480

vikt: 4,25 kg

Teknisk beskrivning

ytermått höjd	480
vikt	4,25 kg
ytermått djup	215
ytermått längd	360
Typ av verktygsförvaring	Skafthållare
Produktslag	Verktygstransportsystem