

Garant **GRIDLINE****Städskåp Bredd 30G med slagdörrar helt av plåt, höjd mm/Typ: 2000-2****Beställningsdata**

Ordernummer	987030 2000-2
GTIN	4062406588519
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Universalskåp för förvaring av rengöringsmedel, städredskap och kläder. Förzinkade hyllplan kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med **stiftcylinderlås**. Nivelleringssockel med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Hyllplanens bärförmåga 25 kg. Perforering 9×9 mm i 37 mm-raster i indelningshurtsen, lämplig för **infästning av Easyfix krokar och hållare** (i grupp 95).

leveransinnehåll:

Praktisk genomgående indelning med 4 hyllplan bredd 13G. Extra hyllplan bredd 13G med klädkroklis nr (med 3 krokar).

leveransinnehåll:

Klädkroklis nr 940610: 1

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 7016 **pulverbelagda**.

OBS!:

Rengöringsskåpen är måttmässigt kompatibla med alla GridLine-skåp ned djup 20G och kan kombineras fritt med dessa. Fler tillbehör som hyllplan och utdragslådor finns i grupp 94.

Teknisk beskrivning

djup i G	20
höjd	2000 mm
Djup	500 mm
bredd i G	30
effektiv höjd	1840 mm
vikt	104 kg
Bredd	750 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	25 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Städskåp

Tillbehör

Klädkrokslist för skåp-/sektionsbredd i G 30	940610 30
--	-----------