

Garant GRIDLINE

Städskåp Bredd 40G med slagdörrar helt av plåt, höjd mm/Typ: 2000-4**Beställningsdata**

Ordernummer	987031 2000-4
GTIN	4062406588533
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Universalskåp för förvaring av rengöringsmedel, städredskap och kläder. Förzinkade hyllplan kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med **stiftcylinderlås**. Nivelleringssockel med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Hyllplanens bärförmåga 25 kg. Perforering 9×9 mm i 37 mm-raster i indelningshurtsen, lämplig för **infästning av Easyfix krokar och hållare** (i grupp 95).

leveransinnehåll:

Praktisk indelning med vardera 3 hyllplan bredd 20G. Extra perforerad panel på skåpets innervägg. Inklusive Easyfix krokar och hållare.

leveransinnehåll:

Easyfix krok nr 955505 storlek 50: 5

Easyfix krok nr 955605 storlek 60: 2

Easyfix hållare nr 9554665 storlek 18-26: 2

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 7016 **pulverbelagda**.

OBS!:

Rengöringsskåpen är måttmässigt kompatibla med alla GridLine-skåp ned djup 20G och kan kombineras fritt med dessa. Fler tillbehör som hyllplan och utdragslådor finns i grupp 94.

Teknisk beskrivning

djup i G	20
bredd i G	40
Bredd	1000 mm
effektiv höjd	1840 mm
Djup	500 mm
vikt	109 kg
höjd	2000 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	25 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Städsåp

Tillbehör

Easyfix rörhållare inner-Ø 60 mm	955605 60
Easyfix verktygshållare 45° effektivt djup 50 mm	955505 50
Easyfix flexibel verktygshållare Ø Klämna 18-26 mm	955665 18-26