


Garant UNILINE

UNI Tower H-form asymmetrisk stationärt, Typ: L**Beställningsdata**

Ordernummer	987104 L
GTIN	4062406587888
Artikelklass	9GC

Beskrivning**Utförande:**

Modulärt utlämningsystem för direkt åtkomst till arbetsmaterial och snabb visualisering av information.

UNI Tower H-form asymmetrisk kan utrustas från **båda sidorna**. I den undre avdelningen kan 2 materialsamlare nr. 987110 storlek 45 placeras. I den mindre avdelningen kan rengöringsmedel och rengöringsapparater förvaras.

Fritt konfigurerbart genom mångsidiga tillbehör och perfekt kompatibilitet med Easyfix-system. Alla ytterväggarna och mittväggen har perforerade paneler på alla sidor med \square 9x9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. Antracitfärgad tillsats med rengöringsbilsymbol ger snabb visualisering. Som tillval möjliggör låsbara dörrar säker förvaring. Dörren kan inte kombineras tillsammans med pappersrullhållare.

Lackering:

Tvåfärgat **pulverbelagd**, silver i kombination med antracit RAL 7016. **Kan inte konfigureras.**

OBS!:

Fler tillbehör, t.ex. bilsymboler, hyllplan, utdragslådor och dörrar finns under nr 955474 – 955499.

Hoffmann raster för perforerad panel: 9x9

höjd: 1920 mm

Bredd: 750 mm

Djup: 750 mm

invändig bredd: 690 mm
effektivt djup: 180/ 330 mm
vikt: 92 kg

Teknisk beskrivning

Bredd	750 mm
effektivt djup	180/ 330 mm
höjd	1920 mm
Serie	Tower
vikt	92 kg
invändig bredd	690 mm
Djup	750 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Produktslag	Rengöringsstation