


Garant UNILINE**CLEANING Tower H-form stationärt, Typ: L****Beställningsdata**

Ordernummer	987102 L
GTIN	4062406588915
Artikelklass	9GC

**Beskrivning****Utförande:**

Modulärt rengöringstorn för direkt åtkomst till rengöringsapparater. CLEANING Tower H-form asymmetriskt kan utrustas från **båda sidorna**. I den undre avdelningen kan 4 materialsamlare nr. 987125 storlek 25 placeras. I den mindre avdelningen kan rengöringsmedel och rengöringsapparater förvaras.

Fritt konfigurerbart genom mångsidiga tillbehör och perfekt kompatibilitet med Easyfix-system. Alla ytterväggarna och mittväggen har perforerade paneler på alla sidor med  $\square$  9x9 mm i 37 mm-raster för festsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. Antracitfärgad tillsats med rengöringsbilsymbol ger snabb visualisering. Som tillval ger låsbara dörrar i storlek L möjlighet till säker förvaring. Dörren kan inte kombineras tillsammans med pappersrullhållare.

**leveransinnehåll:**

CLEANING Tower H-form asymmetriskt; tillsats nr 955476 storlek L

**Lackering:**

Tvåfärgat **pulverbelagd**, silver kombinerad med antracit RAL 7016. **Kan inte konfigureras.**

**Teknisk beskrivning**

lyftförmåga	150 kg
-------------	--------

Bredd	750 mm
Djup	750 mm
vikt	96 kg
invändig bredd	690 mm
höjd	2140 mm
effektivt djup	180/ 330 mm
Serie	Cleaning Tower
Hoffmann raster för perforerad panel	9x9
Produktslag	Rengöringsstation

---

## Tillbehör

Tillsats förUNI Tower L Typ GREY	955476 GREY
UNI Line bildsymbol Typ CLEANING	955474 CLEANING