



Sats med hårdmetall-hammarborr "MX4", Borr-Ø: 5-12mm



Beställningsdata

Ordernummer	789061 5-12
GTIN	4058546348199
Artikelklass	76G

Beskrivning

Utförande:

Borrvärd med kvadratisk tvärsnitt. Högre borrhastighet tack vare fyrskärgt huvud. Dubbelt så lång livslängd som för tvåskäriga. 4-spiraldesign för stora volymer. I plastkassett.

Användningsdata:

För borrar i betong, natursten och murverk – med maximal borrarbequemhet. Mycket lugn gång, perfekt för cirkelrunda hål. **4-spiraldesign** för snabb utmatning av borrarspån, låga vibrationer och hög stabilitet. Mindre tröttande arbete och mindre belastning på maskinen.

Innehåll:

Hammarbör nr 789050: vardera 1 st
storlek 5; 6; 8 längd 110 mm;
storlek 6; 8; 10; 12 längd 160 mm

Teknisk beskrivning

Borr-Ø	5 - 12 mm
Antal skär Z	4
förpackning	Plastkassett

Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborrning
Skaft	SDS Plus
Produktslag	Stenborr

Tillbehör

Hårdmetallhammarborr "MX4" SDS-Plus Øxtotalängd 6X160 mm	789050 6X160
Hårdmetallhammarborr "MX4" SDS-Plus Øxtotalängd 12X160 mm	789050 12X160
Hårdmetallhammarborr "MX4" SDS-Plus Øxtotalängd 6X110 mm	789050 6X110
Hårdmetallhammarborr "MX4" SDS-Plus Øxtotalängd 5X110 mm	789050 5X110
Hårdmetallhammarborr "MX4" SDS-Plus Øxtotalängd 8X160 mm	789050 8X160
Hårdmetallhammarborr "MX4" SDS-Plus Øxtotalängd 10X160 mm	789050 10X160