

Garant**HM-fasfräs för avgradning 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	208164 8
GTIN	4045197537317
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Med speciell spiralvinkel, lättskärande.

Tolerans: **mått S = ±0,2 mm.**

Användningsdata:

Mycket lämplig för **avfasning** och **avgradning** av kanter samt för **konturarbeten**.

Teknisk beskrivning

mått S	5,6 mm
Skär-Ø D _c	8 mm
Matning f _z i stål < 900 N/mm ²	0,04 mm
Tandantal Z	6
Skaftdiameter D _s	8 mm
totallängd L	63 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Hörnfasvinkel	45 grad
Fasfräsning	45 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N

Tolerans nom.-Ø	h6
Matningsriktning	horisontell och sned
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Färgring	grön
Produktslag	Avgradare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	280 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	105 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	60 m/min	M
GG(G)	lämplig	90 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		