

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush typ C Ø 25 mm Sats, 24 delar, skaft-Ø 3 mm, RB-ZB, Kornstorlek: 50**Beställningsdata**

Ordernummer	573545 50
GTIN	50048011276118
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikorn och aluminiumoxid och med **utomordentlig användningstid.**

Extremt flexibla och anpassningsbara.

Den **radiella** Bristle Brush består av enskilda segment (ca 1,6 mm bredd).

Hylsdorn (**skaft-Ø 3 mm**) som kan demonteras. Segmenten kan kombineras till valfri borstbredd.

Med böjda borst (typ C) för **bearbetning av profilerade ytor.**

Användningsdata:

Observera rotationsriktningen.

För sågskärpningsmaskiner eller flexibla axlar utan extra tillbehör.

För nästan alla material med högsta tänkbara arbets säkerhet. För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.

leveransinnehåll:

24 enskilda segment (ca 1,6 mm bredd) **inklusive hylsdorn** med skaft-Ø 3 mm.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	35000 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	25 mm
Skaftdiameter D _s	3 mm
Färg	grön
Kornstorlek	50
Borstbredd	1,6 - 10 mm
Slipmedlets beteckning	Keramik

Produktnamnsattribut	RB-ZB
tillverkarens beteckning	RB-ZB
Produktslag	Rundborste