

**Garant****HM-fasfräs för avgradning 90°, obelagd, Ø h6 DC: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	208162 8
GTIN	4045197537263
Artikelklass	11X

**Beskrivning****Utförande:**

Med speciell spiralvinkel, lättskärande.

Tolerans: **mått S = ±0,2 mm.**

**Användningsdata:**

Mycket lämplig för **avfasning** och **avgradning** av kanter samt för **konturarbeten**.

**Teknisk beskrivning**

Tandantal Z	6
Matning $f_z$ i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
mått S	5,6 mm
Skär-Ø $D_c$	8 mm
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
totallängd L	63 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Hörnfasvinkel	45 grad
Fasfräsning	45 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N

Tolerans nom.-Ø	h6
Matningsriktning	horisontell och sned
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Färgring	grön
Produktslag	Avgradare

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	180 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	140 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	105 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	55 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	M
GG(G)	lämplig	55 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		