


**Garant****Pinn-fräsar, obelagd, Ø k10 DC: 35mm****Beställningsdata**

Ordernummer	191630 35
GTIN	4045197104083
Artikelklass	11W

**Beskrivning****Utförande:**

Flerskäriga fräsar. Ändskärande med försänkt centrum.

**Fördel:**

För fräsning med små skärdjup (i första hand planfräsning).

**Mycket stabil genom den låga skärkraften från maskinspindeln.**

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ för spårfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Skär-Ø $D_c$	35 mm
Tandantal Z	6
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
totallängd L	90 mm
Skärlängd $L_c$	30 mm
Matningsriktning	horisontell och sned
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	k10
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfavinkel	90 grad

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 5
Typ	N
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	23 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	23 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	23 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	55 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		