

TRICOFLEX**Vävslang transparent PVC, Längd 50 m, Invändig slang-Ø: 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	080042 13
GTIN	3506110938211
Artikelklass	08A

Beskrivning**Utförande:**

Slang med polyesterfiberarmering. Temperaturområde -15 °C - 60 °C.

TCN-AL, flexibel, tryckbeständig och hållbar slang. Hög kemisk beständighet. Arbetstryck 15 bar. Livsmedelsgodkänd (VO/2011 – kategori A/B/C).

Teknisk beskrivning

Material	Polyesterförstärkt, treskikts PVC-slang
Färg	transparent
utvändig slang-Ø	20 mm
Slanglängd	50 m
Invändig slang-Ø	13 mm
Maximalt arbetstryck	15 bar
Livsmedelsgodkännande (VO/2011)	ja
Temperaturområde	-15 - 60 °C
Produktnamnsattribut	Längd 50 m

Produktlag

Slang