

**Garant****Skrubbpinnfräsar, obelagd, Ø k10 DC: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	191640 10
GTIN	4045197104328
Artikelklass	11W

**Beskrivning****Utförande:****Universalfräs med avbackad skrubprofil med plan topp.**

Ändskärsgeometri för rampning.

**Excentrisk avbackning.**

Universell skärgeometri.

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ för spårfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Tandantal Z	3
Skär-Ø $D_c$	10 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,3 mm
Skaftdiameter $D_s$	10 mm
totallängd L	72 mm
Skärlängd $L_c$	22 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	k10
Spiralvinkel	25 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	obelagd

Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	NF
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	25 m/min	P
CuZn	mindre lämplig	55 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		