

Garant**GARANT Diabolo HM-fräs HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	203282 8
GTIN	4045197597496
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:****GARANT Diabolo:**

Speciell geometri, nyutvecklad beläggning och hårdmetall speciellt för hårbearbetning.

Användningsdata:

För valsfräsning som **finbearbetningsmoment**

(Ändskär enbart vid små skärdjup.)

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	6
Skär-Ø D _c	8 mm
Matning f _z för valsfräsning i stål < 65 HRC	0,02 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
totallängd L	70 mm
Skärlängd L _c	24 mm
Matningsriktning	horisontell och sned
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	50 grad
Hörnfasvinkel	90 grad
Serie	Diabolo

Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	H
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,05×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	röd
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 50 HRC	lämplig	170 m/min	H
Stål < 55 HRC	lämplig	170 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	145 m/min	H
Stål < 65 HRC	lämplig	100 m/min	H
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		

Tjänster

Skafslipning Typ HB	129100 HB
---------------------	-----------