

Garant**Skrubbpinnfräsar, obelagd, Ø k10 DC: 11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	191640 11
GTIN	4045197104335
Artikelklass	11W

Beskrivning**Utförande:****Universalfräs med avbackad skrubprofil med plan topp.**

Ändskärsgeometri för rampning.

Excentrisk avbackning.

Universell skärgeometri.

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	3
Skär-Ø D _c	11 mm
Matning f _z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,03 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,5 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
totallängd L	79 mm
Skärlängd L _c	22 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	k10
Spiralvinkel	25 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	obelagd

Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	NF
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	25 m/min	P
CuZn	mindre lämplig	55 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		