

**HM-fräs, TiAlN, Ø h10 DC: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	203240 14
GTIN	4045197119025
Artikelklass	12X

Beskrivning**Utförande:**

Förstärkt kärna och geometri för hårdfräsning, utan dynamisk stigning.

Användningsdata:

För valsfräsning som finbearbetning.

(Ändskär enbart vid små skärdjup.)

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	6
Skär-Ø D _c	14 mm
Matning f _z för valsfräsning i stål < 55 HRC	0,045 mm
Skaftdiameter D _s	14 mm
totallängd L	83 mm
Skärlängd L _c	26 mm
Matningsriktning	horisontell och sned
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerans nom.-Ø	h10
Spiralvinkel	50 grad
Hörnfavinkel	90 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM

Norm	DIN 6527
Typ	H
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,05×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	röd
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	95 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	85 m/min	P
Stål < 50 HRC	lämplig	75 m/min	H
Stål < 55 HRC	lämplig	65 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	50 m/min	H
Stål < 65 HRC	mindre lämplig	30 m/min	H
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		