

**Fullprofilskär 60° utvändigt höger, HBF20, stigning: 2,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	271970 2,5
GTIN	4062406592943
Artikelklass	22B

Beskrivning**Utförande:**

Fullt sintrad.

Teknisk beskrivning

Gängstigning	2,5 mm
Skärmaterial	VHM
Sort	HBF20
Toleransklass	DIN 13 6H
Gängtyp	M
Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Tjocklek	3,68 mm
Vändskärsstorlek L	16 mm
Produktslag	Vändskär för gängvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	220 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	150 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	85 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	75 m/min	P
Stål < 55 HRC	begränsat lämplig	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	begränsat lämplig	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	begränsat lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	begränsat lämplig	130 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		