

**Fullprofilskär 60° invändigt höger, HBF20, stigning: 1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	271972 1
GTIN	4062406592967
Artikelklass	22B

Beskrivning**Utförande:**

Fullt sintrad.

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1 mm
Sort	HBF20
Toleransklass	DIN 13 6H
Gängtyp	MF
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Tjocklek	3,68 mm
Vändskärsstorlek L	16 mm
Produktslag	Vändskär för gängsvarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	220 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	150 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	85 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	75 m/min	P
Stål < 55 HRC	begränsat lämplig	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	begränsat lämplig	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	begränsat lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	begränsat lämplig	130 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		