


Garant**GARANT Diabolo HM-fräs HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	203282 14
GTIN	4045197597526
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:****GARANT Diabolo:**

Speciell geometri, nyutvecklad beläggning och hårdmetall speciellt för hårbearbetning.

Användningsdata:

För valsfräsning som **finbearbetningsmoment**

(Ändskär enbart vid små skärdjup.)

Teknisk beskrivning

Matning f_z för valsfräsning i stål < 65 HRC	0,025 mm
Tandantal Z	6
Skär-Ø D_c	14 mm
Skaftdiameter D_s	14 mm
totallängd L	100 mm
Skärlängd L_c	42 mm
Matningsriktning	horisontell och sned
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	50 grad
Hörnfasvinkel	90 grad
Serie	Diabolo

Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	H
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,05×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	röd
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 50 HRC	lämplig	170 m/min	H
Stål < 55 HRC	lämplig	170 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	145 m/min	H
Stål < 65 HRC	lämplig	100 m/min	H
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		