



## Luftrenare PURIFIAIR, Typ: 620



### Beställningsdata

Ordernummer	981081 620
GTIN	4250101189500
Artikelklass	90N

### Beskrivning

#### Utförande:

Luftrenare PURIFIAIR för reducering av virus och skadliga ämnen inomhus med flerkomponentsfiltersystem och integrerade EPA/HEPA- och aktivt kol-filter.

Luftrenaren tar bort mögelsvampsporer, pollen och allergener samt bryter ned bakterier och oskadliggör dem. Den tar bort obehaglig lukt och skadliga gaser från rumsluften och filtrerar permanent fint damm.

Varje luftrenare har ett flöde på 160 till 620 m<sup>3</sup>/h (5 driftlägen) och är lämplig för en rumsvolym på ca 100 m<sup>3</sup> (motsvarar en rumsyta på 40 m<sup>2</sup> vid en rumshöjd på 2,5 m). För större utrymmen bör fler apparater användas. Vårt försäljningsteam hjälper dig gärna att fastställa det optimala antalet luftrenare för ditt behov.

#### Filterteknik:

Dubbelsidigt insugande luftrenare med flerkomponentfilterenhet bestående av:

- **Avtvättbart metallnätfilter för avskiljning av grovt stoft, för avlastning av påföljande filtersteg.**
- **G4-filter för avskiljning av grova föroreningar, medför förlängd användningstid för filtret (partikelstorlek > 0,3 µm, bl.a. pollen, sporer, ludd, hårstrån, insekter etc.) och skydd för påföljande filtersteg.**
- **EPA-filter, filterklass E12 för avskiljning av medelstora partiklar (partikelstorlek > 0,3 µm, bl.a. bakterier, groddar etc.).**

- **HEPA-filter, filterklass H14 enligt EN 1822 för avskiljning av mikro- och nanopartiklar med avskiljningsgrad upp till 99,995 % (MPPS, bl.a. virus och groddar).**
- **Ett aktivt kol-filter absorberar obehaglig lukt och skadliga ämnen i gasform.**

Ett elektroniskt system informerar om nödvändiga filterbyten.

**leveransinnehåll:**

Luftrenare inklusive fjärrkontroll, första flerkomponentfilterenheten.

**OBS!:**

Luftrenaren fungerar endast effektivt om filtren byts ut regelbundet. Rekommendation: 2–3 filterbyten per år (beroende på användningens omfattning och frekvens och hur förorenad luften är).

höjd: 669 mm

Bredd: 400 mm

Djup: 400 mm

märkspänning: 220 - 240 V

Märkfrekvens: 50 / 60 Hz

Märkeffekt slipläge: 5,5 W

## Teknisk beskrivning

Märkeffekt turboläge	40 W
Djup	400 mm
Märkeffekt slipläge	5,5 W
bullernivå	31 - 49 dB
vikt	14 kg
höjd	669 mm
märkspänning	220 - 240 V
Märkfrekvens	50 / 60 Hz
Bredd	400 mm
Mängd partikelrenad luft	620 m <sup>3</sup> /h
Energiförsörjning	Nätdriven
Serie	PURIFIAIR
Produktslag	Luftrenare