

Garant GRIDLINE

Storvolymsskåp med dörr helt av plåt, höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	942721 800
GTIN	4062406595821
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 40×28G. Passande utdragslådor: 36×24G (beställs separat). Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllplan och tillbehör till GridLine storvolymsskåp och skåp för tung last se nr 942530 – 942610 och grupp 95.

Användning som skåp för tung last är möjlig bara med hyllplan för tung last nr 942610.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

bredd i G	40
höjd	800 mm
djup i G	28
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja

effektiv höjd	645 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
ComfortClose	nej
vikt	63 kg
Djup	700 mm
Handtag positionering	upptill
Bredd	1000 mm
Skåptyp	Basskåp
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1600
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Storvolymiskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------