

Garant GRIDLINE

Storvolymsskåp med med fönsterförsedd dörr, höjd: 900mm**Beställningsdata**

Ordernummer	942723 900
GTIN	4062406595852
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 40×28G. Passande utdragslådor: 36×24G (beställs separat). Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllplan och tillbehör till GridLine storvolymsskåp och skåp för tung last se nr 942530 – 942610 och grupp 95.

Användning som skåp för tung last är möjlig bara med hyllplan för tung last nr 942610.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

bredd i G	40
Handtag positionering	upptill
Skåptyp	Basskåp
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja

ComfortClose	nej
effektiv höjd	745 mm
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
höjd	900 mm
Djup	700 mm
Bredd	1000 mm
djup i G	28
vikt	67 kg
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1600
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Storvolymskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------